

HOLEX**Kupad konisk borste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

Vänstertvinnad, upplindning i förtid förhindras säkert.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

gängaM	M14
Borstbredd L ₁	12 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstmaterial	Ståltråd

Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Konisk borste