

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Sort	HB7120-1

spån-brytare	VG
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning