

HOLEX**Kupad konisk borste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 115XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.**

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

antal flätor	20
gängaM	M14

Borst-Ø D ₁	115 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstbredd L ₁	12 mm
Borstlängd H ₁	24 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	Växelvirning
Produktlag	Konisk borste