

Garant**CNMG 09T304, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T304 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VS

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning