

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-1

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning