


**Garant**
**KNUX 160405R, Sort: HB7140-1**

**Beställningsdata**

Ordernummer	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

KNUX 160405R HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

spånbrytare: 2,2 mm

 Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v

 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Hörnradie	0,5 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spånbrytare	2,2 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning