

**Garant****DNMG 150604, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150604 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning