


Garant
KNUX 160410R, Sort: HB7140-1


Beställningsdata

Ordernummer	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160410R HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

spånbrytare: 2,2 mm

 Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm

 Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spånbrytare	2,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning