

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TNMG 160404 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning