

**Garant****WNMG 080412, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Sort	HB7120-1
Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning