

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Artikelklass	21G

Beskrivning

VNMG 160408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Matning f	0,05 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning