

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215050 80/6
GTIN	4045197132659
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

OBS!:

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	80 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
Skruvsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	6

Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219810