

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning