

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Artikelklass	21G

Beskrivning

DN.G 150608 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	VM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning