

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060404 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M

spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning