

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm

Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning