

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150612 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning