

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Ytterst **stabila vändskär**, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 09T304 FR
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	780 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	610 m/min	N
CuZn	lämplig	480 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		