


Garant**SNMG 150612, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150612 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Sort	HB7140-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	M
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning