


Garant**SNMG 120412, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
spån-brytare	VM
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412

Antal byten/skär

8

Produktlag

Vändskär för svarvning