


**Garant****WNMG 060408, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 060408 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Sort	HB7120-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning