

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VG
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning