


**Garant**
**SNMG 150616, Sort: HB7140-1**


### Beställningsdata

Ordernummer	251332 HB7140-1
GTIN	4045197820693
Artikelklass	21G

### Beskrivning

SNMG 150616 HB7140-1 Hörnradie: 1,6 mm  
 Sort: HB7140-1  
 spån-brytare: VG  
 Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Sort	HB7140-1
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning