



Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS04/175



Beställningsdata

Ordernummer	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	250 W
vikt	15 kg
tillverkarens beteckning	DS04/175
maximalt varvtal:	2900 min ⁻¹
slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	175 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Maskinpelare passar maskin DS04	077513 DS04
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Verktysbord höger Typ AT1	077525 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Verktysbord vänster Typ AT1	077519 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80