

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat specialverktögsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

OBS!:

För att alla **4 skäreppgar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SOMT 09T304
Skär-Ø D _c	32 mm
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Skrivsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Utkragningslängd L ₁	41 mm
total längd L _{tot}	110 mm
Antal skär Z	3
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden

Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskruvsats10 delar	219810
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2