

Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning