

**Garant****T-spårfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

**Användningsdata:**

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

**OBS!:**

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SP.T 09T308
Skruvsats för vändskär	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Spänn diameter $d_1$	17 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
totallängd $L_{tot}$	88 mm
Skaft diameter $D_s$ h6	20 mm
Spårhöjd $a_p$	14 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Utkragningslängd $L_1$	38 mm

Hörnfavinkel	90 grad
Antal vändskärsplattor	4
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Spårfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219841
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP