

Garant**CCMT 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 120408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning