

**mimatic**  
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218226 63
GTIN	2050001737175
Artikelklass	29C

**Beskrivning****Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.  
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Typ grundhållare	16/26
Ingreppsdjup $a_{e\max}$ per snitt	18,5 mm
Skivbredd E	6 mm
Ø D	63 mm
Antal skär Z	24
Skافت	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning $f_z$	0,025 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

## Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 16/26	218205 16/26
PolySAW grundhållaremed hål Typ 16/26	218210 16/26