



Vinkelslipmaskiner, Typ: AGV17-150



Beställningsdata

Ordernummer	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Milwaukee vinkelslip med mjukstart, **återstartspärr** och överlastskydd. Vinkelslipmaskin på 1750 W / 150 mm med **konstantelektronik**, kastskydd, **avvibrerat handtag** samt skivbyten utan verktyg. **FIXTEC** spännmutter medföljer.

leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1750 W
maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
Kickbackstopp	ja
maximalt kapdjup	45 mm
Mjukstart	ja
Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	150 mm
vikt	3 kg
tillverkarens beteckning	AGV17-150XCProTector/ dödmanskontakt
Energiförsörjning	Nätdriven

maximalt varvtal:	9500 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC