

**Garant****Krympchuck Form ADB, BT 40 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303425 12
GTIN	4045197468024
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	BT 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passsar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passsar för konor 40	308801 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Underskåp för	354290
Dragtapp 90° tätad passsar för konor 40	308795 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp 45° tätad passsar för konor 40	308765 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 60° tätad passsar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passsar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45° tätad passsar för konor 40	308760 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passsar för konor 40	308806 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12