

Garant**Torusfräshuvud, hårbearbetning, HB7730, Ø D h10 / R: 16/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210265 16/1
GTIN	4045197607485
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

skärhuvud-Ø D	16 mm
huvudets längd l	20 mm
Skärlängd L ₂	12 mm
Hörnradie	1 mm
Spånets medeltjocklek h _{max} för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Hållarstorlek	16 mm
Antal skär Z	4
Serie	TopCut
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Spiralvinkel	45 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Skaftutförande	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	65 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	55 m/min	H
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		