

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Typ: TI****Beställningsdata**

Ordernummer	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Artikelklass	GGN

Beskrivning**Passar till:**

GARANT Power Q Mini högmatningsfräsar nr 213052 – 213058.

Innehåll:

50 × 213072 TI

OBS!:Användningsriktvärden för $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ **Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,5 mm
Innehåll	50
ISO-kod vändskär	ANGX10T308
Sort	HB9745
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p\max}$	0,6 mm
maximalt sågdjup $a_{p\max}$	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,6 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
Luft	lämplig		

Tillbehör

ANGX 10T308ZEER Typ TI

213072 TI