

Garant**T-spårfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 21/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

Användningsdata:

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

OBS!:

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SP.T 060304
Utkragningslängd L_1	26 mm
Skruvsats för vändskär	219840 (8IP; 1,2 Nm)
effektivt antal skär Z_{eff}	1
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
totallängd L_{tot}	76 mm
Spänn diameter d_1	11 mm
Skär-Ø D_c	21 mm
Spårhöjd a_p	9 mm

Hörfasvinkel	90 grad
Antal vändskärspaltor	2
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219840
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2