

**Vändskär för medelfin bearbetning DNMG, HBT020, Storlek / kvantitet:
110404/50****Beställningsdata**

Ordernummer	GG2538 110404/50
GTIN	4067263092926
Artikelklass	GGN

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 240 mm/min
Matning f	0,2 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,25 - 2,75 mm
antal	50
Innehåll	250780 HBT020
ISO-kod vändskär	DNMG110404
Sort	HBT020
spån-brytare	PM
Produktslag	Vändskär för svarvning

Tillbehör

DNMG 110404 Sort HBT020

250780 HBT020