



## Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 125/4 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

#### Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Stål

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

#### OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 32 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 69 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 93 mm  
antal låsbultar: 3  
Storlek på låsbultar: M10  
Styrningskonens diameter B: 63,525 mm

## Teknisk beskrivning

Konstorlek	4
Utvändig Ø A	125 mm
Storlek på låsbultar	M10
Höjd med backar H <sub>2</sub>	93 mm
Fyrkantnyckel K	9 mm
antal låsbultar	3
vikt	5,5 kg
Öppning E	32 mm
maximalt varvtal:	5500 min <sup>-1</sup>
Styrningskonens diameter B	63,525 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	69 mm
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314700 125
--	------------