

Garant

**Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 3,1 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z:
160/15mm**

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218428 160/15 |
| GTIN | 4045197534026 |
| Artikelklass | 21P |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|------------|
| maximalt inskär djup $a_{e \max}$ | 40 mm |
| Grundhållardiameter d_2 | 80 mm |
| Total längd L_{tot} för a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Skär- \emptyset D_c | 160 mm |
| Fästhåls \emptyset | 40 mm |
| Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm | 65 mm |
| Passande vändskär | XC.. 1125 |
| Spänn diameter d_1 | 80 mm |
| Antal skär Z | 15 |
| Skaftutförande | med hål |
| Skärmaterial | HSS |
| Invändig | nej |
| Produktslag | Skivfräsar |