



## Vinkelslipmaskiner, Typ: AGS15-125



### Beställningsdata

Ordernummer	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Milwaukee** vinkelslip med mjukstart, **återstartspärr** och överlastskydd. Specialslipmaskin på 1500 W med begränsat varvtal **för lamellrondeller** med konstantelektronik. Fastspänningsats medföljer.

#### leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

### Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
tillverkarens beteckning	AGS15-125CProTector
Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	33 mm
vikt	2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
effektförbrukning	1500 W
Mjukstart	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	7600 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

---

**Tillbehör**

Spännmutter M14 Typ NUT

073930 NUT

Spännmutter M14 Typ FIXTEC

073930 FIXTEC