



Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-4, Typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	313120 160
GTIN	4019208227771
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringnaggrannhet.**
- **med backsäkring, centrerad fastspänning**
- **Stor genomgång.**
- **Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.**
- **Stor spännkraft med litet kraftbehov.**
- **Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.**
- **Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.**
- **Ytterkontur med stänkvattenkant.**
- **Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.**

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.**leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

OBS!:

Hål E kan borrar upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Teknisk beskrivning

Öppning E	42 mm
Utvändig Ø A	164 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	67 - 174 mm
Chuckhöjd D	63 mm
vikt	9,3 kg
maximalt varvtal:	5400 min ⁻¹
styrnings-Ø B	145 mm
Typ	160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	5 - 161 mm
Sättslag per backS	6,2 mm
Nyckel invändig fyrkant K	10 mm
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 160	313207 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313205 160
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313250 160
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313210 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313200 160

