

Garant**Fräshuvud, skarpkantat HPC, obelagd, Ø D h10: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210345 20
GTIN	4045197557667
Artikelklass	21M

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_2	20 mm
huvudets längd l	35 mm
skär-Ø D	20 mm
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,22 mm
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,18 mm
Hållarstorlek	20 mm
Hörnfavinkel	90 grad
totallängd L	57,2 mm
Beläggning	obelagd
Serie	TopCut
Sort	HU730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W

Spiralvinkel	42 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$ mm
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning mm
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	530 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	450 m/min	N
CuZn	mindre lämplig	320 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tillbehör

Insticksdapter för momentnyckel Typ 16X5	219986 16X5
Monteringsnyckel Typ 16X5	219987 16X5