



## Svarvringar, utvändig/invändig-Ø: 153/110mm



### Beställningsdata

Ordernummer	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Artikelklass	38L

### Beskrivning

#### Utförande:

I huset finns ett **sänksmitt spiralhjul** som roteras via en lettringsring vid husets omkrets. Detta spiralhjul flyttar 3 **vändbara** inställningsbackar steglöst inåt eller utåt. För fastspänning utåt placeras inställningsbackarnas skruvhuvuden i hålen på svarvchuckens överbackar och chucken spänns fast. **När backarna vrids är chucken förspänd så att den intar samma läge även vid senare bearbetning av arbetsstycke.**

#### Förklaringstext:

Inställningsbackar  
Lettringsring  
Hus med spiralhjul  
Överbackar  
Klämskruv

#### Användningsdata:

För rationell **precisionsbearbetning av inner- och ytterdiametrar på mjuka överbackar** för svarvchuckar. Även lämpliga **för invändig slipning och omslipning** av härdade överbackar för korrigerande **av rundgång**.

### Teknisk beskrivning

infogningsområdets Ø läge A	150 - 215 mm
inner-Ø	110 mm
Utvändig Ø	153 mm
passar för chuckar upp till Ø	250 mm
vikt	1,5 kg
infogningsområdets Ø läge "J"	50 - 115 mm
passar till svarvchuckdiameter	80 - 200 mm
Produktslag	Backutvridningsring