

Mahr**Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412750 2000
GTIN	
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsskjutmått i lätt utförande, med mätpetsar och glidskena.

Parallaxfri avläsning.

Skena och löpare av aluminium. 50% viktfordel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Nonie med kontrastrik skala och innermätskala. Smidig, exakt gång hos löparen.

Teknisk beskrivning

Yta	hårdloxerad
Kalibrering	A1
avläsning	0,02 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Utförande mätyta	Härdad
mätområde	0 - 2000 mm
skänkellängd	150 mm
Utförande avläsningsdelar	mattförkromad
Ansats för inre mått – Ø	30 mm
vikt	2,5 kg

gradering	1/20 mm
felgräns	0,16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 2000 mm	021000 2000
-------------------------------------------------------------	-------------