

HOLEX**Verkstads-skjutmått med parallaxfri avläsning och fininställning, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415170 300
GTIN	4045197319012
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Plan nonie för **parallaxfri avläsning**, direkt avläsning **av invändiga mått** med hjälp av extra skala, med fininställning.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
skänkelängd	90 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Fininställning	ja

Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Plastbox Typ MS300	412470 MS300
--------------------	--------------