

**HOLEX****Verkstadsskjutmått med parallaxfri avläsning och fininställning, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415170 500
GTIN	4045197319029
Artikelklass	41Z

**Beskrivning****Utförande:**

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Plan nonie för **parallaxfri avläsning**, direkt avläsning **av invändiga mått** med hjälp av extra skala, med fininställning.

**Teknisk beskrivning**

Kalibrering	A1
Låsning	Låsskruv upptill
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 500 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,1 mm
Fininställning	ja

Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500