



## Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415100 300
GTIN	4045197203151
Artikelklass	41Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

### Teknisk beskrivning

skänkellängd	90 mm
mätområde	0 - 300 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Kalibrering	A1
Låsning	Låsskruv upptill
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
gradering	1/128 tum
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Gradering nonie mm/tum	ja

Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

## Tillbehör

Plastbox Typ MS300	412470 MS300
--------------------	--------------