

**Skjutmått, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415186 500
GTIN	4045197479839
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Med fininställning.

Teknisk beskrivning

Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
skänkellängd	150 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
vikt	1,9 kg
mätområde	0 - 500 mm
avläsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
Utförande mätyta	Härdad
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,1 mm

Fininställning	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500