

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/8B****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1000/8B
GTIN	4067263100966
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärformåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärformåga.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Antal utdragshyllor	0
lådornas effektiva bredd i G	26

lådornas effektiva djup i G	24
höjd	1000 mm
Bredd	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
lådornas effektiva bredd	650 mm
ComfortClose	nej
vikt	159 kg
Antal lådor	8
Djup	700 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	600 mm
effektiv höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp