



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 750mm



Beställningsdata

Ordernummer	415100 750
GTIN	4045197203175
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdad, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

Låsning	Låsskruv upptill
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 750 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Utförande mätyta	Härdad
gradering	1/128 tum
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,12 mm

Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000