

**Skjutmått, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415186 800
GTIN	4045197479846
Artikelklass	41Z

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Med fininställning.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,05 mm
vikt	3,5 kg
Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
Utförande mätyta	Härdad
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 800 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,12 mm

Fininställning	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000