


Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 125XSA****Beställningsdata**

Ordernummer	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
- Komplet härdad och med finfräst undersida.
- Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.
- Perfekt centrisk fastspänning genom centruminställning.
- Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Stomme, spindel, spindelmuttrar och fyra spännbultar lämpliga för automationskonsol nr 360164 XP80Z.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229 13, monteringsstation nr 358595 80.

OBS!:

Lämplig för GARANT automationssystem TurnTable i kombination med/för automationskonsol nr 360164 XP80Z. Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds.

Teknisk beskrivning

vikt	10,6 kg
------	---------

maximal spännkraft	32 kN
Nyckelvidder	13 mm
Nyckelvidder	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
maximalt vridmoment	132 Nm
Utförande	Nollpunktspännsystem
höjd H	54 mm
c/c	80 mm
Färgkod	Xtric 125
Produktslag	Maskinskruvstycke